





KWC

F5LME hybridikeittiöhana säiliöön

Modell-Linie: F5 | F5LME002
Hanat | Käsikäyttöiset hanat



KWC-No.
2030061065

F5LME hybridikeittiöhana DN 15 pylväshanana, kääntyvä juoksuputki, lukittavissa keskiasentoon. Säädettävä kääntöalue 50°, 120° ja 360°. Liitetään aivoimeen matalavirtaiseen kuumavesivaraajaan letkuilla. Vipusekoiitin jossa sekoituslaite ja keraaminen kiekkotekniikka sekä säädettävä tahattomalta kääntämiseltä suojattu lämpötilanrajoitin. Vaihtoehtoinen käyttö käden liikkeen optoelektronisella sensorilla jolloin aikaohjattu veden jakelu ja esisäädetty sekoitusvesilämpötila. Sekoituslaite, magneettiventtiili, sensori ja ohjauselektronikka, täysmetallirunko, harjattua krominikkeliterästä. Varustettu virtauksenmuovajalla. Ulkonema 220 mm. Hygieniahuuhtelun aktivointi 24 tuntia edellisen

käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa tunnistusheijastuksessa ja tilastotietojen tallennus. Tarjoaa mahdollisuuden parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Valinnaisesti paristokäyttöinen jolloin paristokotelo ja 6 V:n litiumparisto (CR-P2) hanakohtaisesti, asennus keittiöaltaan alle, tai erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteella 6,75 V / 12 V DC tai AQUA 3000 open järjestelmävarusteella.

Paristolokero sekä paristo tai verkkolaite ja jatkojohto on tilattava erikseen.

Tekniset tiedot

Paineistettu
ATT-WS-FILTER
Toiminnallinen periaate
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
ATT-WS-LOCKINGMECHANISM
liittimen materiaali
Minimi virtauspaine
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-POPUPWASTESET
ATT-WS-ROSETTES
ATT-WS-SPOUT
Pinnan viimeistely
ATT-WS-SURTFIT
ATT-WS-TAILMADE
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Lämpö desinfiointi
Asennustapa
Toiminta tapa
Hanan tyyppi
ATT-WS-WATCON

Kyllä
Kyllä
käsikäyttöinen
Valmistettu
DN 15
TOP-NONCERAMIC
Messinki
1.
Kyllä
Ei
Ei
ROTATING-TOP
Kromattu
POLISHED
Ei
Kyllä
Kyllä
Hanareikä
Käsikäyttöinen toiminta
PILLAR-TAB
HOSE



KWC

F5LME hybridikeittiöhana säiliöön

Modell-Linie: F5 | F5LME002

Hanat | Käsikäyttöiset hanat

IviCode

0